


# 기어 박스 EMGA-40-P-G12-EAS-40

Part Number: 8141730

FESTO



## 자료 시트

| 특징                  | 값                       |
|---------------------|-------------------------|
| 기어 유닛의 플랜지 사이즈      | 40 mm                   |
| 모터 플랜지 사이즈          | 40 mm                   |
| 비틀림 백래쉬             | 0.31 deg                |
| 기어 유닛 형태            | 유성 기어 유닛                |
| 기어 유닛 비             | 12:1                    |
| 최대 입력 속도            | 18,000 1/min            |
| 기어 유닛의 작동 온도        | -25 ... 90 °C           |
| PWIS conformity     | VDMA24364-B2-L          |
| 보호 등급               | IP54                    |
| 연속 출력 토크            | 20 Nm                   |
| 기어 유닛의 관성 질량 모멘트    | 0.025 kgcm <sup>2</sup> |
| 최대 출력 토크            | 32 Nm                   |
| 최대 효율               | 96 %                    |
| 비틀림 저항              | 1 Nm/arcmin             |
| 제품 중량               | 450 g                   |
| 기어 유닛 인터페이스, 출력 샤프트 | 40G<br>40P              |
| 재질 사항               | RoHS 에 승인               |