


기어 박스  
**EMGA-40-P-G8-SST-42**  
 Part Number: 8141762

FESTO



자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	40 mm
모터 플랜지 사이즈	42 mm
비틀림 백래쉬	0.25 deg
기어 유니트 형태	유성 기어 유니트
기어 유니트 비	8:1
최대 입력 속도	18,000 1/min
기어 유니트의 작동 온도	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	6 Nm
기어 유니트의 관성 질량 모멘트	0.015 kgcm <sup>2</sup>
최대 출력 토크	10 Nm
최대 효율	96 %
비틀림 저항	0.8 Nm/arcmin
제품 중량	400 g
기어 유닛 인터페이스, 출력 샤프트	40G 42A
재질 사항	RoHS 에 승인