

이중 니플
NPFC-DS-G14-G14-M
 Part Number: 8142585



자료 시트

특징	값
나사산 피팅 소재	니켈 도금 황동
컨테이너 사이즈	10
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [---:--]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	9.05 Nm
Nominal tightening torque, pneumatic connection 2	9.05 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	17.82 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	PVC