


# 전원 공급 유닛 CACN-3A-1-10-G2

Part Number: 8149581

FESTO



## 자료 시트

특징	값
폭	42 mm
높이	130 mm
길이	160 mm
조립 위치	자유 대류
1차 공급	단상
입력 전류	1,3 - 3,1 A
공칭 출력 전압 DC	24 V
공칭 출력 전류	10 A
입력 전압 범위 AC	100 ... 240 V
전력 중단 버퍼	20 ms
라인 주파수	45 ... 65 Hz
인증	c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-40 ... 85 °C
상대 공기 습도	95 %
보호 등급	IP20
주변 온도	-25 ... 70 °C
제품 중량	1,168 g
마운팅 형태	Top-hat 레일 포함
재질 사항	RoHS 에 승인