


병렬 키트 EAMM-U-145-D80-150A-188-S1

Part Number: 8157286

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------------|
| 사이즈 | 145 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 기어 유니트 비 | 1:1 |
| 최대 속도 | 4,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 보관 온도 | -25 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도 | 0 - 95 % |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 관성 질량 모멘트 | 2,259 kgmm ² |
| 무 부하 토크 | 2 Nm |
| 이송 가능 토크 | 50 Nm |
| 제품 중량 | 11,600 g |
| 인터페이스 코드, 액추에이터 | D80B |
| 인터페이스 코드, 모터 인 | 140A 150A |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |