


가이드 유니트 EAGF-P2-KF-32-150

Part Number: 8158027

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	32
행정거리	150 mm
역 백래쉬	0 μ m
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
최대 가속	25 m/s ²
최대 속도	1 m/s
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 60 °C
최대 힘 Fy	160 N
최대 힘 Fy 정적	355 N
최대 힘 Fz	160 N
최대 힘 Fz 정적	355 N
최대 토크 Mx	6 Nm
최대 토크 Mx 정적	13 Nm
최대 토크 My	4 Nm
최대 토크 My 정적	9 Nm
최대 토크 Mz	4 Nm
최대 토크 Mz 정적	9 Nm
치환력	1.6 N
0 mm 행정거리의 이동 질량	170 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	613 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	7.9 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	7.9 g
행정거리 0 mm일 때 이동 질량의 무게 중심	26 mm
행정거리 10mm당 이동 질량의 무게 중심 추가 허용치	4.3 mm
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
가이드 컴포넌트 소재	열-처리 강철 경질-크롬 도금
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
요크 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징