

# 원터치 L-콘넥터 NPQE-L-Q8-E-F1A-P10

Part Number: 8158798

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	7.1 mm
조립 위치	어디든
디자인	L자형
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
사양	리튬이온 배터리 제조용 생산 설비에 사용할 수 있음
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	ISO class 4
주변 온도	-5 ... 60 °C
제품 중량	5.38 g
공압 연결구, 포트 1	외경 8mm 튜브용
공압 연결구, 포트 2	외경 8mm 튜브용
해제 링의 색상	청색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PBT
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지