


pressure vacuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

Part Number: 8163214
새로운

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
필터 등급	0.01 µm
설정 지원	Phyton scripts
디스플레이	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0.062 MPa
Output pressure 2	0.08 MPa
Standard flow rate	< 1.2 l/min
치수 W x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
전력 소모	11 W
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
전원 공급, 기능	Load and functional earth
PLC 인터페이스, 연결 타입	플러그 소켓
PLC 인터페이스, 연결 기술	단자대 띠
전원 공급 장치, 핀/와이어 수	5
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 2에서 테스트
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	0 - 85 %
소음 레벨	55 dB(A)
보호 등급	IP20
주변 온도	0 ... 40 °C
제품 중량	1.8 kg
전기적 연결	내장형 컨트롤러
마운팅 형태	With female thread M4
공압 연결구, 포트 1	QS-4
공압 연결구, 포트 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
하우징 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	Aluminium, powder-coated