

서보 드라이브 CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Part Number: 8168593
새로운

FESTO



자료 시트

특징	값
주변 온도	10 ... 40 °C
제품 중량	155 g
보호 등급	IP00
보관 온도	-20 ... 60 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
필드버스 커플링	Ethernet
디지털 논리 회로 입력의 수량	9
24 V DC 디지털 논리 회로 출력의 수량	19
버스 연결	플러그 소켓
컨트롤러 작동 모드	직접 모드 호밍 개방 루프 작동
프로세스 인터페이스	포지셔닝 기능 포함 드라이브
작동 전압	20,4 - 30 V DC
공칭 DC 전압, 논리 전원 공급	24 V
허용 가능 범위, 논리 전압	± 10 %
정격 전압, 부하 공급 DC	24 V
사용가능 범위, 부하 공급	± 10 %
출력 당 전류 송전량	4,450 mA
상태 표시	LED - 디스플레이
Ethernet, 넘버	1
Ethernet, 지원 프로토콜	TCP/IP
USB 인터페이스	USB 2.0
저장 매체	microSD
축의 총 수	6
스위칭 방법	TCP/IP
지원 동역학(kinetics)	3-축 겐트리 X-Y-Z
Baud rate	10/100 Mbit/s
작동 전압 범위 DC	20.4 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
프로토콜	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet 인터페이스	RJ 45 (소켓, 8-핀)
디지털 논리 회로 출력 특성	설정 가능 NF: 네트워크 에러