


Cartridge NPQX-D-PC15-Q8-P10

Part Number: 8174169
새로운

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	6 mm
튜브 삽입 깊이	15.2 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	O-링
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1.9 g
마운팅 형태	유지 클램프 포함
공압 연결구, 포트 1	카트리리지 15mm
공압 연결구, 포트 2	외경 8mm 튜브용
해제 링의 색상	청색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화
Release ring 소재	POM
O-링 소재	HNBR
튜브 씰 소재	HNBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지