


제동 저항 CACR-LE2-6-W60-V

Part Number: 8189339
새로운

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	자유 대류 수평
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	2,000 Ws
20 도에서 정격 대비 35% 성능	180 W
정격 용량, 브레이크 저항	60 W
Rated output, braking resistor at 380 V	60 W
Rated output, braking resistor at 780 V	60 W
저항값	6 Ohm
인증	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Max. surface temperature	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
보호 등급	IP54
주변 온도	-40 ... 40 °C
제품 중량	150 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
재질 사항	RoHS 에 승인