


가산 카운터  
PZA-E-C  
Part Number: 8606

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인 구조	공압 드라이브형 기계 시퀀스 카운터
Reset 형태	푸쉬버튼 또는 공압 신호
디스플레이	6-위치
해제 압력, 드라이브 유니트	< 0,15 bar
해제 압력, 복귀	< 0,15 bar
응답 압력, 드라이브 유니트	> 0,8 bar
응답 압력, 복귀	2 bar
작동 압력	2 ... 8 bar
최소 Reset 압력	2 bar
최소 펄스 길이, 드라이브 유니트	8 ms
최소 펄스 길이, 복귀	150 ms
최소 중단 기간, 드라이브 유니트	10 ms
최소 중단 기간, 복귀	50 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	70 g
마운팅 형태	전면 패널 설치
공압 연결구	M5
하우징 소재	PA