


클레비스 풋 마운팅 LN-125

Part Number: 9036

FESTO

실린더 DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEU, ADVU, ADVUP,
ADVUP 의 회전 마운팅용.



자료 시트

특징	값
사이즈	125
표준에 기반	ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 ... 150 °C
제품 중량	2,632 g
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 소재	구상 흑연 주철