


판넬용 Quick 콘넥터 QCK-3/8-PK-9-B

Part Number: 9427

FESTO

씰링 링 포함 압나사산.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	8 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
디자인	벌크헤드
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공칭 조임 토크	12.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 G3/8
공압 연결구, 포트 2	너트 포함 바브드 커넥터 내경 9mm용
유니언 너트 소재	아노다이징 알루미늄
재질 사항	RoHS 에 승인
너트 소재	스틸, 아연도금
재료 - 커넥터	아노다이징 알루미늄