



Amortizatorius YSR-20-25

Gaminio numeris: 10869

FESTO

Valdomi, keičiami



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Eiga	25 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,4 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stūmimo veiksmas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	25 mm
Maks. stabdymo jėga	2.500 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	62,5 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	180.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,32 J
Numetimo jėga	25 N
Produkto svoris	420 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Plienas Galvanizuota
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas