

Standartinis cilindras ESN-5/8"-1/2"-P



Gaminio numeris: 11161

FESTO

DIN ISO 6432, su elastiniais amortizaciniais žiedais galinėse pozicijose.

Daug tvirtinimo būdų.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	0,5 "
Stūmoklio diametras	5/8"
Paremtas standartu	ISO 6432
Dempferiavimas	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	1,2 ... 10 bar
Darbo režimas	vienpusio veikimo stūmimo veiksmas
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	106,5 N
Pneumatinis pajungimas	M16x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis