


Apvalus cilindras EG-12- -

Gaminio numeris: 11647

FESTO

[Su grąžinimo spyruokle](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 80 mm
Stūmoklio diametras	12 mm
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	68 N
Pneumatinis pajungimas	G1/8