



Elektromagnetinis skirstytuvas MVH-5-1/4-L-B-VI

Gaminio numeris: 117427

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Darbinis slėgis	3 ... 10 bar
Darbinė terpė	išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas
Valdomas oro portas 12	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinė jungtis, 11	G1/4
Informacija	Turi PWIS medžiagų