



Elektromagnetinis skirstytuvas MVH-5/3B-1/8-S-B-VI

Gaminio numeris: 118802

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Skirstytuvo funkcija | 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.000 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis Mažytė vieta |
| Numetimo tipas | Oro spyruoklė |
| Nominalus dydis | 8 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Išjungimo laikas | 50 ms |
| Ijungimo laikas | 40 ms |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Valdomas išmetimo portas 82 | M5 |
| Valdomas išmetimo portas 84 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo padas G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo padas G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Pajungimo padas |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |