


Elektromagnetinis skirstytuvas JMUH-5/2-D-2C-VI

Gaminio numeris: 120359

FESTO

Skirstytuvų saloms.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 vienos ritės |
| Plotis | 54 mm |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 16 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Nominalus dydis | 13,5 mm |
| Sandaravimo principas | švelnus |
| Rankinis valdymas | Stūmimas |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Darbinė terpė | Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 50 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 50 µm |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Pajungimo padas |