



PE konverteris VPE-1/8-2N

Gaminio numeris: 12594

FESTO

Ant 2n pagrindo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	CCC
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Slėgio matavimo diapazonas	-1 ... 0 bar
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Įjungimo taškas	-0,25 bar
Išjungimo taškas	≤ 0,1 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	1 Hz
Minimali apkrovos srovė	100 mA
Nominalus AC įtampos lygis	12 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 250 V
Elektrinis pajungimas	Įsuktas terminalas
Montavimo tipas	Pasirenkamas ant rėmelio 2n Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie tvirtinimą	PET POM Plienas
Informacija apie produktą, jungiklio kontaktas	sidabrinis
Informacija apie produktą, elektrinė jungtis	Žalvaris
Informacija apie membraną	CR
Apsaugos klasė	IP00, IP20 su apsauginiu gaubtu