


Siurbtukas VAS-8-M5-S

Gaminio numeris: 12612

FESTO

Spygliukinės jungtys 3 mm. plastikinėm žarnom.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2 mm
Siurbtuko diametras	8 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	5,5 mm
Pajungimo pozicija	At the side
Konstrucija	Vakuumo jungtis šone apvalus, standartinis
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	1,6 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	1,6 N
Montavimo sriegis	M5
Siurbtuko tvirtinimas	M5
Vakuumo pajungimas	PK-3
Spalva	permatomas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija apie smeigę	Žalvaris
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie siurbtukus	TPE-U(PU)