


Y įkišama jungtis QSY-10H-8

Gaminio numeris: 130635

★ Standard-Programm

[Su įspaudžiama jungtimi](#)

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	4,6 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	15 g
Išėjimų skaičius	2
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, maitinimo linija	Jungtis QS-10
Pneumatinis pajungimas, išėjimas	für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PBT
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Informacija apie žarnelės sandariklį	NBR
Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis