

Y įkišama detalė QSY-B-1/2-10-10

Gaminio numeris: 132024
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu
Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės
alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 5,5 mm |
| Sandarinio tipas ant varžto | padengimas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Leidimas | Germanischer Lloyd |
| Maksimalus priveržimo momentas | 28 Nm |
| Produkto svoris | 53,8 g |
| Išėjimų skaičius | 2 |
| Padavimo linijų skaičius | 1 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis R1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 10mm išorinio skersmens |
| Išjungimo žiedo spalva | mėlynas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | PBT |
| Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys | POM |
| Informacija apie žarnelės sandariklį | NBR |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |