

# T įkišama jungtis NPQP-T-Q12-Q10

Gaminio numeris: 132569

FESTO

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Dydis  | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                                | 6,4 mm   |
| Konstrukcija                                   | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei        | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                  | 4  |
| Aplinkos temperatūra                           | -20 ... 60 °C                                    |
| Produkto svoris                                | 28 g   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1               | vamzdeliui, 12mm išorinio skersmens              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2               | vamzdeliui, 10mm išorinio skersmens              |
| Informacija                                    | Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS                 |
| Informacija apie tvirtinimą                    | PP   |
| Žarnos tvirtinimo segmento medžiagos duomenys  | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |