

Guolis EAMG-U1-60

Gaminio numeris: 1354282

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	60
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	35 g
Informacija	atitinka RoHS