



# Kompaktiškas cilindras DPCS-40-5-SF-P

Gaminio numeris: 1386461  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	5 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	Be
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,36 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	54 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	700 N
Judanti masė	103 g
Produkto svoris	247,5 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys