



Pneumatinis skirstytuvas

VLHE-3-1/4-B

Gaminio numeris: 14330

FESTO

Normaliai uždaras, lėto paleidimo vožtuvas, naudojamas atskirai arba kartu su S serijos aptarnavimo elementais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Mažytė vieta
Sandarinio principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Rankinis valdymas	Stūmimas
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.200 l/min
Išjungimo laikas	23 ms
Ijungimo laikas	8 ms
Informacija	atitinka RoHS
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Nominalus dydis	8 mm