

Posūkių pavara DRQ-80- -180-PPVJ-A


Gaminio numeris: 150190
Nebetiekiamas produktas

FESTO


Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 91 iki 179°.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Dempferiavimo kampas	65 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūkių kampas	-12 /+10 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,3 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	75 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,12 kgm ²
Produkto svoris	20.700 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G3/8
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)