

Posūtkio pavara DRQ-50- -360-PPV-A


Gaminio numeris: 150247
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 271 iki 359°.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Dempferiavimo kampas	84 deg
Pasisukimo kampas	360 deg
Galinės pozicijos tikslumas	6 deg
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,2 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	19 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,016 kgm ²
Produkto svoris	6.750 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)