


Vienkryptis droselis VFOF-LE-H-G14-Q8

Gaminio numeris: 1505391
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Vidinis šešiakampis
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	650 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	300 ... 650 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Montavimo pozicija	Bet koks
Galimybė pasukti	360 laipsnių / Nuolatinis prasukimas neleistinas
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	1.100 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	460 ... 540 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominalus užveržimo momentas	11 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Leistino judesio momento reguliavimo rankenėlė	1,5 Nm
Produkto svoris	32,9 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aliuminio liejinys
Material sleeve	Aliuminio liejinys
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Žalvaris