


Vienkryptis droselis GRLA-1/4-PK-6-RS-B

Gaminio numeris: 151177

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-6 su įmaunama varžle
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	540 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	410 ... 585 l/min
Darbinis slėgis	0,3 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Leidimas	Germanischer Lloyd
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	840 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	635 ... 910 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	11 Nm
Produkto svoris	45 g
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota