


Vienkryptis droselis GRLZ-M5-PK-3-RS-B

Gaminio numeris: 151187

FESTO

Paduodamo oro valdymui, su lanksčia jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	vienos padėties srauto kontrolės funkcija oro tiekimui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	83 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	72 ... 83 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	140 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	120 ... 140 l/min
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	12 g
Informacija apie smeigę	Nikeliuota Žalvaris
Informacija apie sandariklius	NBR
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota