

Šarnyro flanšas SNGL-80

Gaminio numeris: 151531
Nebetiekiamas produktas

FESTO

DNG, DNGU cilindrams, apkabų LSNG, LSNSG tvirtinimui prie kronšteino.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Atitinka standartus	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	503 g
Informacija	Be vario ir PTFE.
Medžiagos informacija, montavimas	Padengtas aliuminiu
Informacija apie guolius	Plastinis
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota