


Srauto droselis GRLO-10-UNF-B

Gaminio numeris: 151569

FESTO

Grįžtamasis su lanksčia jungtimi.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Droseliavimo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	UNF10-32
Pneumatinis pajungimas, portas 2	UNF10-32
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C