


Greito jungimo lizdas KDMS6-1/4-A

Gaminio numeris: 151776

FESTO

Užsidarantis, saugiam sukabinimui pagal ISO 4414



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	8 mm
Manometras	optinis
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.742 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	9,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	167 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/4