


Greito jungimo lizdas KDMS6-3/8-A

Gaminio numeris: 151777

FESTO

Užsidarantis, saugiam sukabinimui pagal ISO 4414



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Nominalus dydis | 10 mm |
| Manometras | optinis |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 12 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1,917 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 21,5 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 15 % |
| Produkto svoris | 170 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G3/8 |