

Sujungimo kištukas KSS6-3/8-A

Gaminio numeris: 151780
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7,85 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.755 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	BIA TÜV
Nominalus užveržimo momentas	21,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	27 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/8
Informacija	atitinka RoHS