

Posūkių pavara DRQ-20- -360-PPVJ-A


Gaminio numeris: 154458
Nebetiekiamas produktas

FESTO


Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 271 iki 359°.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Dempferiavimo kampas	78,3 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūkių kampas	-4 /+ 4 deg
Pasisukimo kampas	360 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstruktija	Krumpliastiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	1 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,0003 kgm ²
Produkto svoris	960 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU) NBR