

# Posūtkio pavara DRQ-25- -180-PPVJ-A


Gaminio numeris: 154460  
Nebetiekiamas produktas

FESTO


Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 91 iki 179°.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

| Savybės                                    | Reikšmė   |
|--|---|
| Dydis                                      | 25  |
| Dempferiavimo kampas                       | 74,5 deg  |
| Abiejose pusėse nustatomas posūtkio kampas | -5 /+ 5 deg                                     |
| Pasisukimo kampas                          | 180 deg   |
| Dempferiavimas                             | Pneumatinė amortizacija, reguliuojama           |
| Montavimo pozicija                         | Bet koks  |
| Konstrukcija                               | Krumpliaštiebis/krumpliaratis                   |
| Pozicijos atpažinimas                      | priartėjimo jutikliams                          |
| Darbinis slėgis                            | 2,5 ... 10 bar                                  |
| Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar     | 1,6 Hz  |
| Darbo režimas                              | dvipusio veikimo                                |
| Darbinė terpė                              | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Aplinkos temperatūra                       | -10 ... 60 °C                                   |
| Teorinis sukimo momentas prie 6 bar        | 2,5 Nm  |
| Leidžiamas masės inercijos momentas        | 0,0008 kgm <sup>2</sup>                         |
| Produkto svoris                            | 1.320 g   |
| Montavimo tipas                            | su vidiniu sriegiu                              |
| Pneumatinis pajungimas                     | M5  |
| Informacija apie pavaros veleną            | Grūdintas plienas                               |
| Informacija apie sandariklius              | TPE-U(PU)<br>NBR                                |