

Kompaktiškas cilindras AEVULQZ-25-5-A-P-A


Gaminio numeris: 157175
Classic

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe. Apsaugotas nuo prisisukimo panaudojus stačiakampį kotą.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 5 mm |
| Stūmoklio diametras | 25 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo traukimo veiksmas |
| Koto galas | Išorinis sriegis |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kvadratinis stūmoklio kotas |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,1 J |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 221 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 26 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 28 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 180 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 6 g |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Su kiauryme su priedais |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Material of flange screw | galvanizuotas plienas |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material of dynamic seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material cylinder barrel | Aliuminio liejinys |