



Tiesinė pavara DGP-18- -PPV-A-B

Gaminio numeris: 158971

FESTO

padėties nuskaitymui, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 1.800 mm
Stūmoklio diametras	18 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	16 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	153 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	153 N
Judanti masė	80 g
Judanti masė 0 mm eigos	80 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	460 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	16 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys padengtas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas