


# Dumplinis siurbtukas VASB-55-1/4-SI

Gaminio numeris: 158980

FESTO

Sandarinio žiedas į komplektą neįeina.  
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Siurbtuko diametras	55 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	44 mm
Konstrucija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, dumplės 1.5 susitraukimai
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-40 ... 200 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	106 N
Produkto svoris	26 g
Montavimo sriegis	G1/4
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/4
Vakuumo pajungimas	G1/4
Atramos kietumas	60 +/- 5
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie siurbtukus	VMQ (silikonas)