


Kabelis KMP1-02-VI-6-X

Gaminio numeris: 158984
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Galimas kabelio ilgis](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 300 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-30 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	25-galvučių Kištuko lizdas
Kabelio struktūra	13 x 0,75 mm ²
Kabelio skersmuo	10 mm
Montavimo tipas	Su suspaudimo juosta
Informacija apie tvirtinimą	Slegiant gautas šviesus lydinys
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PE
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Sidabruota Vario lydinys