


Rinkinys daugiapoziciniam cilindriui DPNG-50

Gaminio numeris: 159487
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Leidžia 3 ir 4 pozicijų cilindrų tvirtinimą, kiekvienas susideda iš 2 standartinių DNG, DNGL, DNGU ar DNGUL cilindrų.

Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	335 g
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Medžiagos informacija, montavimas	Aliuminio liejinys
Informacija apie medžiagas. Fiksavimo varžtai.	Plienas Galvanizuota
Informacija apie veržlę	Plienas Galvanizuota