

# Kompaktiškas cilindras AEVU-1 1/4"- -P-A


Gaminio numeris: 160604

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su vidiniu sriegiu.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,2 ... 1 "
Stūmoklio diametras	1 1/4"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	vienpusio veikimo stūmimo veiksmas
Koto galas	Vidinis sriegis
Darbinis slėgis	11,6 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	450 N
Judanti masė 0 mm eigos	49 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	9 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	300 g
Pneumatinis pajungimas	NPT1/8-27
Darbinis slėgis [psi]	11,6 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys