

# Kompaktiškas cilindras AEVU-2"- -A-P-A

Gaminio numeris: 160616


FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su išoriniu sriegiu.

Stūmoklio koto veržlė įeina į komplektą.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Eiga   | 0,2 ... 1 "                                       |
| Stūmoklio diametras                          | 2"  |
| Dempferiavimas                               | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbo režimas                                | vienpusio veikimo<br>stūmimo veiksmas             |
| Koto galas                                   | Išorinis sriegis                                  |
| Darbinis slėgis                              | 11,6 ... 145 Psi                                  |
| Darbinė terpė                                | Filtruotas suslėgtas oras                         |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2   |
| Aplinkos temperatūra                         | -4 ... 176 °F                                     |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant          | 1.128 N   |
| Judanti masė 0 mm eigos                      | 112 g   |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                | 16 g  |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                | 560 g   |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 15 g  |
| Pneumatinis pajungimas                       | NPT1/8-27   |
| Darbinis slėgis [psi]                        | 11,6 ... 145 psi                                  |
| Informacija apie uždengimą                   | Aliuminio liejinys                                |
| Informacija apie dinامينius sandariklius     | TPE-U(PU)<br>NBR                                  |
| Informacija apie stūmoklio kotą              | aukštai legiruotas plienas                        |
| Informacija apie cilindro įvorę              | Aliuminio liejinys                                |