


# Kompaktiškas cilindras AEVUZ-1/2"- -P-A

Gaminio numeris: 160620

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su vidiniu sriegiu.  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,2 ... 0,4 "
Stūmoklio diametras	1/2"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Koto galas	Vidinis sriegis
Darbinis slėgis	21,8 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	42 N
Judanti masė 0 mm eigos	8 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	2 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	87 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	59 g
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32
Darbinis slėgis [psi]	21,8 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys