


# Standartinis cilindras CRDSNU-16- -P-A


Gaminio numeris: 160881

FESTO

Atsparus korozijai,  
DIN ISO 6432, padėties nuskaitymui, combi konstrukcija su elastiniais  
amortizaciniais žiedais galuose.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 200 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 6432
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	104 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	121 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	4,8 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	150 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Su išoriniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis