

# Tiesinė pavara DGP-11/16"- -PPV-A-B



Gaminio numeris: 160918

FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 3.000 mm
Stūmoklio diametras	11/16"
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	16 mm
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32